



MASTER TL-D Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10

MASTER TL-D Graphica mit 26 mm Röhrendurchmesser hat eine exzellente Farbwiedergabe, wodurch sie sich hervorragend zur Überprüfung des gedruckten Materials in der Druck- und Grafikindustrie eignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	18,4 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,360 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	965 [CCT of 6500K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	950 lm		
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Kolbenform	T8
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	51,6 lm/W	Energieeffizienzklasse	G
Farbwiedergabeindex (CRI)	96	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
		EPREL Registrierungsnummer	423523

MASTER TL-D Graphica

Produkt Daten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 ISL/10
Gesamt-Produktcode	871150088852525
Bestellcode	88852525
Material-Nr. (12NC)	928043796581


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888525
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888532

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10

MASTER TL-D Graphica

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10

