



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	952
Ljusflöde	2 850 lm
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,34
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,351
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77,4 lm/W
Färgåtergivningindex	92

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	36,8 W
Lampström (nom)	0,440 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423525

MASTER TL-D 90 De Luxe


Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10
Full EOC	871150088860025
Beskrivning av lokal kod	8343970
Beställningsnummer	88860025
Materialnummer (12NC)	928044595081


Lokal kod	8343970
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500888600
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8711500888617

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm




Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

