



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Controlli e dimmerazione	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmerabile	Sì
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	150	Forma lampadina	T8
Flusso luminoso	55 lm		
Designazione colore	Rosso (HO)	Approvazione e applicazione	
		Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	13,0 mg
		Consumo energetico kWh/1000 h	51 kWh
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	36,0 W	Nome prodotto ordine	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
Corrente lampada (Nom)	0,440 A	Nome completo prodotto	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
Tensione (Nom)	103 V	Full EOC	871150072748040
Tensione (Nom)	103 V	Descrizione codice locale	3615R
		Codice d'ordine	72748040

## TL-D Colored

Codice materiale (12NC)	928048501505
Codice locale	3615R
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500727480


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500727497

### Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

### Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Red 1SL/25

