



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

### Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Lichtstrom	2.100 lm
Lichtstärke (Nom)	6.500 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	61 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2.100 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39,1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	88 V
Spannung (Nom)	88 V

# MASTERColour CDM-R Elite

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR20 [PAR 2,5 Zoll/63 mm]


## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4,7 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473304

## Produktdaten



Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
Gesamt-Produktcode	871829165157400
Bestellcode	65157400
Material-Nr. (12NC)	928050300630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291651574
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291651581

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

## Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

# MASTERCcolour CDM-R Elite

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D

