



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 50W E27

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	3 700 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,540
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,420
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	71 lm/W
Färgåtergivningindex	-

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	52,0 W

Spänning (nom)	85 V
Spänning (nom)	85 V

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	BF70 [BF 70 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	9,8 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	9,8 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	52 kWh
EPREL-registreringsnummer	473313


MASTER SON PIA Plus

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Fullständigt produktnamn	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Full EOC	871829118038800
Beskrivning av lokal kod	8346209
Beställningsnummer	928061109835
Materialnummer (12NC)	928061109835



Lokal kod	8346209
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291180388
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8718291180395

Mättskiss



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 50W E27	71 mm	156 mm



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

MASTER SON PIA Plus

