



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Metallhalogen med klar kolbe

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksøvlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	P75 [Parallell +/-75D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	646 [CCT of 4600K]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	375
Kromatisk koordinat Y (nom)	385
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	63
Buelengde O (nom.)	89 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	1 980 W
Spenning (nom.)	130 V

Spenning (nom.)	130 V
-----------------	-------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T100

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	155 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	2178 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Fullstendig produktnavn	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Full EOC	871150018376745
Lokal kodebeskrivelse	3858220

HPI-T

Bestillingskode	928073609231
Materialenr. (12NC)	928073609231
Lokal bestillingskode	3858220
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500183767


SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8711500183774

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Levetid



Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

