



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Nennlichtausbeute (nom.)	70 lm/W
Schaltzyklus	1.350	Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	80 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	73,2 W
Farbcode	930 [CCT of 3000K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad	Spannung (Nom)	86 V
Lichtstrom	4.500 lm	Spannung (Nom)	86 V
Lichtstärke (Nom)	14.000 cd		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,434		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398		

MASTERColour CDM-R Elite

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473365

Produktdaten


Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
Gesamt-Produktcode	871829124188100
Bestellcode	24188100
Material-Nr. (12NC)	928109400630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291241881
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241898

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERCcolour CDM-R Elite

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

