



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med klar rørformet ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- HF-forkoblinger må samsvare med Philips' LDi-retningslinjer
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	40 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	7 200 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,54
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korreletert fargetemperatur (nom)	1900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	42 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	75,0 W
Spenning (nom.)	92 V
Spenning (nom.)	92 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T35

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	12,2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,2 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Energiforbruk kWh/1000 t	75 kWh
EPREL-registreringsnummer	473374

Produktdata

Produkt navn for bestilling	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Fullstendig produkt navn	MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
Full EOC	872790092290500
Lokal kodebeskrivelse	3815239
Bestillingskode	928150119227



Materialenr. (12NC)	928150119227
Lokal bestillingskode	3815239
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900922905
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900922912

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

