



# MASTER SON APIA Plus Xtra



## MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad ytterglob, starkt ljusflöde och lång och tillförlitlig livslängd

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	40 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	6 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,54
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89,19 lm/W
Färgåtergivningindex	-

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	74,0 W

Spänning (nom)	92 V
Spänning (nom)	92 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	B70 [B 70 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	12,2 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	12,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473380


# MASTER SON APIA Plus Xtra

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Fullständigt produktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Full EOC	872790092817400
Beskrivning av lokal kod	8346217
Beställningsnummer	928150719835
Materialnummer (12NC)	928150719835


Lokal kod	8346217
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900928174
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8727900928181

## Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

# MASTER SON APIA Plus Xtra

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

