



MASTER SON APIA Plus Xtra

MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad ytterglob, starkt ljusflöde och lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	45 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	17 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113,64 lm/W
Färgåtergivningindex	-

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	154,0 W

Spänning (nom)	97 V
Spänning (nom)	97 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	BD90 [BD 90 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	154 kWh
EPREL-registreringsnummer	473384


MASTER SON APIA Plus Xtra

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	872790092745000
Beskrivning av lokal kod	8346244
Beställningsnummer	928150919827
Materialnummer (12NC)	928150919827


Lokal kod	8346244
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900927450
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900927467

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Plus Xtra

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

