



# MASTER SON PIA Plus

## MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med opal eggformet ytre pære, høy effekt og lang og pålitelig levetid

### Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	55 600 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelet fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136,27 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	408,0 W

Spenning (nom.)	105 V
Spenning (nom.)	105 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	BD120

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	19,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	20 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	408 kWh
EPREL-registreringsnummer	473394


# MASTER SON PIA Plus

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019345215
Lokal kodebeskrivelse	3851268
Bestillingskode	928153409830
Materialenr. (12NC)	928153409830


Lokal bestillingskode	3851268
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500193452
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500195937

## Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON PIA Plus

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

