



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	E40	Energieverbrauch	143,0 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Spannung (Nom)	89 V
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Spannung (Nom)	89 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	27.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	828 [CCT of 2800K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	15.400 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,447	Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Farbkoordinate Y (nom.)	0,4	Kolbenform	BD90 [BD 90 mm]
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	108 lm/W	Genehmigung und Anwendung	
Farbwiedergabeindex (CRI)	85	Energieeffizienzklasse	F
		Quecksilbergehalt (max.)	15,8 mg
		Quecksilbergehalt (Nom)	15,8 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	143 kWh

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

EPREL Registrierungsnummer	473400
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40
Gesamt-Produktcode	871829115881300
Bestellcode	15881300


Material-Nr. (12NC)	928154908835
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291158813
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291158820

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

