



# MASTER SON-T PIA Plus

## MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla i tubformat utförande med klart ytterglas, högt ljusflöde och lång pålitlig livslängd

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,530
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,428
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	149 lm/W
Båglängd O (Nom)	126 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	603 W
Spänning (nom)	110 V

Spänning (nom)	110 V
----------------	-------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46 [T 46 mm]

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	18,9 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	663 kWh


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

Full EOC	871150019742915
Beskrivning av lokal kod	8346775
Beställningsnummer	19742915
Materialnummer (12NC)	928158409227
Lokal kod	8346775
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1



EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500197429
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500197436

## Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm



## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12


Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

