



HORTI

MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, optimoitu kasvivalon valovirta ja valovirran pysyvyys.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	32 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,533
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,432
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142,4 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	26
Kaaren pituus O (nim.)	151 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	618,0 W
Jännite (nim.)	130 V
Jännite (nim.)	130 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T46 [T 46 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	30,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	680 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12
Koko tuotenimi	MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12
Full EOC	871150020202415
Tilauskoodi	20202415
Tuotekoodi (12NC)	928158809227
Paikallinen koodi	4825516

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500202024
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12


EAN/UPC – laatikko	8711500202031
--------------------	---------------

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12	47 mm	151 mm	166 mm	279 mm	205 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12

