



MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum 35 1CT

Die heutigen Bühnenbilder erfordern Beleuchtungslösungen, die hohe Helligkeit und kontrastreiche Strahlen liefern, um Schattenbildung zu vermeiden, sowie kompaktere Leuchten- und Befestigungsdesigns, um die kreative Auswahl und Designflexibilität zu verbessern. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, haben wir ein unglaublich leistungsstarkes, brillantes und leichtes, kompaktes System für ein außergewöhnliches Lichterlebnis entwickelt – MSR Platinum 35. Dieses Lampensystem bietet ein leistungsstarkes und innovatives Werkzeug, um intensive Beleuchtung zu erzeugen, und liefert die gleiche gute Lichtqualität wie andere MSR-Lampen. Der außergewöhnlich kurze Bogen erzeugt funkelndes, helles Licht und dieses ultrakompakte Design macht die Lampe für kleinere Bühnenleuchten geeignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PGJX36
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	57.800 lm


Farbkoordinate X (Nom)	0,295
Farbkoordinate Y (nom.)	0,313
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	73
Bogenlänge O (Nom)	3,0 mm

MSR Platinum (Touring/Stage)

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	800 W
Lampenstrom (Nom)	12,0 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Platinum 35 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Platinum 35 1CT


Gesamt-Produktcode	871829112006300
Bestellcode	12006300
Material-Nr. (12NC)	928190905114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291120063
Zähler - Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8718291120070

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L'	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 1CT

