



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62,50 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	75 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Nom de produit complet CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Code EOC 871829178705100

Code de commande 78705100

Code 12NC 929001157602


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718291787051

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC - Boîte 8718291787068

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR


Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45
FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

