



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,45 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	50 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Nom de produit complet	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
Code EOC	871869647489100



Code de commande	47489100
Code 12NC	929001157802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696474891
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696474907

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

