



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	520 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,55 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	50 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR
Nom de produit complet	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR
Code EOC	871869654360300



Code de commande	54360300
Code 12NC	929001205902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696543603
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696543610

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm

## Données photométriques



General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR

