



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Stroboskopisk effekt	
Socket	B22 [B22]		0,4
Nominell livslängd	15 000 h	Drift och elektricitet	
Driftcykel	50 000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Effektförbrukning	11 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Lampström (nom)	95 mA
		Motsvarande effekt	75 W
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Spridningsvinkel (nom)	200 °	Effektfaktor (fraktion)	0,5
Ljusflöde	1 055 lm	Spänning (nom)	220-240 V
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Temperatur	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	T-Case max. (nom)	80 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95,00 lm/W	Styrenheter och dimming	
Färgbeständighet	<6	Dimbar	Nej
Färgåtergivningindex	80		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		
Flimmervärde (PstLM)	1		

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	397623
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
-------------------------	---------------------------------------



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
Full EOC	871869657761500
Beskrivning av lokal kod	8291390
Beställningsnummer	57761500
Materialnummer (12NC)	929001234002
Lokal kod	8291390
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696510049
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696510056

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827

