



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	75 mA
Equivalente de potencia	
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	397626
EyeComfort	Sí


CorePro LEDEstándar

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Full EOC	871869657755400
Código de pedido	57755400



Código 12NC	929001234302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696577554
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696577561

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

CorePro LEDEstándar

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

