



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	1.055 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10 W
Corriente de lámpara (nom.)	95 mA

Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	397631
EyeComfort	Sí


CorePro LEDEstándar

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Full EOC	871869651032200
Código de pedido	51032200



Código 12NC	929001234802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696510322
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696510339

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro LEDEstándar

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

