



# CorePro Plastic LEDbulbs

## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljuskvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	10 W
Lampström (nom)	95 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	397631
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Full EOC	871869651032200
Beskrivning av lokal kod	8292226
Beställningsnummer	51032200
Materialnummer (12NC)	929001234802
Lokal kod	8292226
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696510322
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696510339

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840


# CorePro Plastic LEDbulbs

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

