



# Żarówki LED SceneSwitch

## LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetaczania	100 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/ 2200K]
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2.5.8 W
Lamp Current (Nom)	100 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

### Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
--------------------------------------	-------

# Żarówki LED SceneSwitch

## Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Kształt bańki A60 [A 60 mm]

## Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh


EyeComfort Tak

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6


Pełna nazwa produktu	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6
Full EOC	871869658884001
Kod zamówienia	58884001
Materiał Nr (12NC)	929001236517
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696588840
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696747650

## Rysunki techniczne




Product	D	C
LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	61 mm	111 mm

## Dane fotometryczne





Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6


# Żarówki LED SceneSwitch

## Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

General uniform lighting - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6




Light Distribution Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

## Żarówki LED SceneSwitch

