



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	36 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe P45 [P 45 mm]

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 2 kWh

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Nom de produit complet Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Code EOC 871869657413300

Code de commande 57413300

Code 12NC 929001238602


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696574133

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8718696574140

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45 mm	80 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

