



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique E

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 387366

EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4

Nom de produit complet LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4

Code EOC 871869966856300

Code de commande 66856300

Code 12NC 929001243094


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699668563

Conditionnement par carton 4


Codes EAN/UPC – Boîte 8718699668570

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4	60 mm	110 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4



Light Distribution Diagram - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 4CT/4

