



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändrar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 600 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	114,29 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	14 W
Lampström (nom)	74 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,8
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

Mekanik och armaturhus	
Lampform	Linjär


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh

CorePro LEDlinear MV

EPREL-registreringsnummer	465216
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Fullständigt produktnamn	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Full EOC	871869657879700
Beskrivning av lokal kod	8292235


Beställningsnummer	57879700
Materialnummer (12NC)	929001243702
Lokal kod	8292235
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696578797
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696578803

Måttskiss




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

