



CorePro LED lineales R7S



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halogéneo. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7s
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	128,57 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1

Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
---	-----

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	14 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	74 mA
Potência equivalente	100 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos

CorePro LED lineales R7S

Características mecánicas e compartimento

Formato da lâmpada	Linear
--------------------	--------

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	E
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	14 kWh
Número de registo EPREL	465217
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
------------------------------	---------------------------------



Nome do produto completo	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Código do produto completo	871869657881000
Código de encomenda	57881000
N.º material (12NC)	929001243802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696578810
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696578827

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LED lineales R7S

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

