



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	550 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz


Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	41 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh

# CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Si
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Full EOC	871869668688100
Codice d'ordine	68688100
Codice materiale (12NC)	929001297232



Codice locale	CLAGU1070830120
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696686881
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696686898

## Disegno tecnico




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

# CorePro LEDspot MV

## Durata



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

