



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	550 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	41 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Full EOC	871869668692800
Codice d'ordine	68692800
Codice materiale (12NC)	929001297432
Codice locale	CLAGU1070865120



Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696686928
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696686935

Disegno tecnico




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

CorePro LEDspot MV

Durata



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

