

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel bir floresan şekline entegre eder. Eşsiz tasarımı, geleneksel floresandan ayırt edilemeyen, aynı tipte mükemmel bir görünüm yaratır. Bu T8 LED tüpler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarrufla bu tüp her zorlu uygulamanın üstesinden gelir.

Güvenlik ve uyarılar

• -

Ürün veri


Genel Bilgiler		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Nominal kullanım ömrü	50.000 h		
Anahtar Döngüsü	200.000		
Aydınlatma Teknolojisi	LED		
EU RoHS ile uyumludur	Evet		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	160 °	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Akısı	2.500 lm	Güç Tüketimi	16 W
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı	Lamba Akımı (Maks)	75 mA
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Lamba Akımı (Min)	68 mA
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	156,00 lm/W	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Tutarlılığı	<6	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Renk oluşturma dizini (CRI)	83	Güç Faktörü (Kesir)	0,9
		Voltaj (Nom)	220-240 V
		Sıcaklık	
		Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 35 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1.200 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	TUV CE işareti RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	16 kWh



Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
Tam ürün adı	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
Tam ürün kodu	871869668740600
Sipariş kodu	68740600
Malzeme No. (12NC)	929001298002
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696687406
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696687413

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25,78 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

Fotometrik bilgi




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

