



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387379
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4
-------------------------------	---



Nom de produit complet	LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4
Code EOC	871869966858700
Code de commande	66858700
Code 12NC	929001323594
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699668587
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699668594

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4	60 mm	106 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4

General uniform lighting - LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 4CT/4

