



Lampes CorePro Flamme et Sphérique

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	830 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	118,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	65 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B38

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Nom de produit complet	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Code EOC	871869670305200



Code de commande	70305200
Code 12NC	929001325402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696703052
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696703069

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR


Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38
FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

