



# Żarówki LED SceneSwitch

## LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetaczania	100 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827/840 [CCT of 2700K/4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień Świetlny	1 521 lm
Oznaczenie koloru	- [Brak danych]
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	14 W
Lamp Current (Nom)	135 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

# Żarówki LED SceneSwitch

## Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Kształt bańki A67 [A 67 mm]

## Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 14 kWh

EyeComfort Tak

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6  
1BC/6

Pełna nazwa produktu LED Scene Switch 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

Full EOC 871869670683100

Kod zamówienia 70683100

Materiał Nr (12NC) 929001336801


Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718696706831

Numerator - Packs per outer box 6


EAN/UPC - Opakowanie 8718696706848

## Rysunki techniczne




Product	D	C
LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	71,1 mm	139,1 mm

## Dane fotometryczne





Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6



Light Distribution Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

# Żarówki LED SceneSwitch



## Dane fotometryczne



**Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6**

**General uniform lighting - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6**

## Okres eksploatacji



**Life Expectancy Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6**

**Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6**

