



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	950 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	126,67 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,5 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	104 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampform	Annat


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	465219

# CorePro LEDlinear MV

EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Full EOC	871869671394500
Beskrivning av lokal kod	8293203



Beställningsnummer	929001339002
Materialnummer (12NC)	929001339002
Lokal kod	8293203
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696713945
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696713952

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

# CorePro LEDlinear MV

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

