



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	133,33 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	104 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Altro

CorePro LEDlinear MV

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	465220
EyeComfort	SI

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Nome completo prodotto	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Full EOC	871869671396900
Descrizione codice locale	CORER7S60840C
Codice d'ordine	71396900
Codice materiale (12NC)	929001339102
Codice locale	CORER7S60840C
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696713969
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696713976

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Fotometrie




Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

