



# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [ GU5.3]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	40000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	6.5-35W

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [ CCT di 3.000 K]
Angolo del fascio (Nom)	60 °
Flusso luminoso (Nom)	440 lm
Intensità luminosa (Nom)	440 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	67,69 lm/W
Uniformità del colore	<3
Indice di resa dei colori (Nom)	97
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	440 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	- Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	800 mA
Wattaggio equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.7

# MASTER LEDspot ExpertColor LV

<b>Tensione (Nom)</b>	ac electronic 12 V
<b>Temperatura</b>	
<b>Temp. massima involucri (Nom)</b>	90 °C
<b>Controlli e regolazione del flusso</b>	
<b>Regolabile</b>	Si
<b>Approvazione e applicazione</b>	
<b>Classe di efficienza energetica (ELL)</b>	A+
<b>Adatto all'illuminazione d'accento</b>	Yes
<b>Consumo energetico kWh/1000 h</b>	8 kWh

<b>Dati del prodotto</b>	
<b>Codice prodotto completo</b>	871869675753600
<b>Nome prodotto ordine</b>	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D
<b>EAN/UPC - Prodotto</b>	8718696757536
<b>Codice d'ordine</b>	75753600
<b>Codice Locale</b>	MLGU533593060X
<b>Numeratore - Quantità per confezione</b>	1
<b>Numeratore - Confezioni per scatola esterna</b>	10
<b>N. materiale (12NC)</b>	929001341502
<b>Peso netto (Pezzo)</b>	0,034 kg


## Disegno tecnico




MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 60D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5 mm	46 mm

## Fotometrie



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 930 10D





Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

# MASTER LEDspot ExpertColor LV

## Fotometrie

Master LEDspot ExpertColor LV 50W GU5.3 930 60D

## Durata



Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

Master LEDspot ExpertColor LV 50W EZ10 927 10D

