



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Philips CorePro LED PLC è la soluzione di rinnovamento ideale delle lampade per i downlight in un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G24Q-1 [G24q-1]
Durata di vita nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
B50L70	30000 h

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]
Flusso luminoso (Nom)	475 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	475 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Corrente lampada (Max)	260 mA
Corrente lampada (Min)	150 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	20-50 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	35 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No

Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	100 mm

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes

CorePro LED PLC


Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869670663300
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
EAN/UPC - Prodotto	8718696706633

Codice d'ordine	70663300
Codice Locale	PLCLE4P13830
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001351002
Peso netto (Pezzo)	0,075 kg

Warnings and safety

- NOTE: L'efficienza energetica complessiva e la distribuzione della luce di qualsiasi impianto che utilizza queste lampade sono determinati dalla progettazione dell'installazione


Disegno tecnico




PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
PLC 4.5W 830 4P G24q-1					

Fotometrie




CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm


CorePro LED PLC

Fotometrie




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Durata



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

