



LED Dusk to Dawn



LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Philips Dusk to Dawn A19-lampa är försedd med en inbyggd ljussensor som automatiskt tänder belysningen när solen går ner och släcker den när solen går upp

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	250 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz

Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	7,5 W
Lampström (nom)	80 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	230 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A19 [A 19 mm]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	391894

LED Dusk to Dawn

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Fullständigt produktnamn	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869978269600
Beskrivning av lokal kod	8294362
Beställningsnummer	929001383631



Materialnummer (12NC)	929001383631
Lokal kod	8294362
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699782696
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699782702

Måttskiss




Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

LED Dusk to Dawn

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

