



# Classic filament LEDbulbs

## CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]

# Classic filament LEDbulbs

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	387390
EyeComfort	Si

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL



Full EOC	871869674273000
Codice d'ordine	74273000
Codice materiale (12NC)	929001387302
Codice locale	PHILED60
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696742730
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696742747

## Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60 mm	104 mm

## Fotometrie




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL


# Classic filament LEDbulbs

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

## Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

