



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G93 [G 93 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	400289
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF
Nom de produit complet	LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF
Code EOC	871869674245700
Code de commande	74245700
Code 12NC	929001387901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696742457
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696742464

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF	95 mm	140 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

