



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G4 [G4]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	205 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	- Hz

Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	1,7 W
Lamp Current (Nom)	240 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	56 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Kapsuła

CorePro LEDcapsule LV

Certyfikaty i zastosowania


Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Full EOC	871869679308400
Kod zamówienia	79308400
Materiał Nr (12NC)	929001844202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696793084
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718696793091

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

