



Lampes LED Designs et Décoratives DIM

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E27 [E27]	Fréquence linéaire	50 Hz
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence d'entrée	50 Hz
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Consommation électrique	6,5 W
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h	Courant lampe (nom.)	40 mA
Type de lampe	LED	Puissance équivalente	40 W
Conforme à RoHS	Oui	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Données techniques de l'éclairage		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Code couleur	820 [CCT of 2000K]	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Code couleur	820 [CCT of 2000K]	Tension (nom.)	230 V
Flux lumineux	470 lm	Température	
Désignation de la couleur	Flamme	Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Commandes et gradation	
Efficacité lumineuse (nominale)	72,00 lm/W	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Cohérence des couleurs	<6	Mécanique et boîtier	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Finition ampoule	Ambre transparent
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Forme de la lampe	A160 [A160 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Nom de produit complet	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



Code EOC	871869680349300
Code de commande	80349300
Code 12NC	929001873501
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696803493
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696803509

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	160 mm	293 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM


Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

