



# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
---	--

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe P45 [P 45 mm]

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 387409

EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Nom de produit complet Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Code EOC 871869680971600

Code de commande 80971600

Code 12NC 929001890402


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696809716

Conditionnement par carton 10


Codes EAN/UPC – Boîte 8718696809723

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	45 mm	82 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

