



# CorePro LED Specialties

## CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

De LED-specialiteiten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd voor bepaalde toepassingen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	240 graden
Lichtstroom	950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1,0
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	9,5 W
Lampstroom (nom.)	84 mA
Overeenkomstig vermogen	68 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat

## CorePro LED Specialties

Lampvorm	Staaft
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	10 kWh
EPREL-registratienummer	415169
EyeComfort	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Volledige productnaam	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



Full EOC	871869681451200
Bestelcode	8718696814512
Materiaaln. (12NC)	929001901402
Lokale code	81451200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696814512
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696814529

## Maatschets



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


# CorePro LED Specialties

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

