



# CorePro Plastic LED Specialties



## CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

LED Specialties kan enkelt installeras för särskilda tillämpningar.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	950 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1,0
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	9,5 W
Lampström (nom)	84 mA
Motsvarande effekt	68 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	Stav


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F

# CorePro Plastic LED Specialties

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	415169
EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Full EOC	871869681451200



Beskrivning av lokal kod	8293757
Beställningsnummer	929001901402
Materialnummer (12NC)	929001901402
Lokal kod	8293757
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696814512
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696814529

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

## Fotometriska data




CalcULX Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


# CorePro Plastic LED Specialties

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

