



Lampes CorePro LED Stick



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.

Données du produit


Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Culot	E27	RG1	
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	9,5 W
Marquage CE	Oui	Courant lampe (nom.)	84 mA
Conforme à RoHS	Oui	Puissance équivalente	75 W
Données techniques de l'éclairage		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Facteur de puissance (fraction)	0,51
Flux lumineux	1 050 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Température	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Température maximale du produit (nom.) 85 °C	
Efficacité lumineuse (nominale)	110,00 lm/W	Commandes et gradation	
Cohérence des couleurs	<6	Variation de l'intensité lumineuse Non	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Mécanique et boîtier	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Finition ampoule Dépoli	
Valeur de scintillement (PstLM)	1,0		
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4		

Lampes CorePro LED Stick

Forme de la lampe	Stick
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	415170
EyeComfort	Oui
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No	
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Nom de produit complet	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Code EOC	871869681453600
Code de commande	81453600
Code 12NC	929001901502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696814536
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696814543

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

General uniform lighting – CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Lampes CorePro LED Stick

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

