



CorePro Plastic LED Specialties



CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

LED Specialties kan enkelt installeras för särskilda tillämpningar.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	1 050 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1,0
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	9,5 W
Lampström (nom)	84 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	Stav


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E

CorePro Plastic LED Specialties

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	415170
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Fullständigt produktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Full EOC	871869681453600



Beskrivning av lokal kod	8293758
Beställningsnummer	929001901502
Materialnummer (12NC)	929001901502
Lokal kod	8293758
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696814536
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696814543

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


CorePro Plastic LED Specialties

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

