



# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G9 [G9]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	400 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	3,2 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	78 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe Capsule

## Approbation et application

Adapté à l'éclairage d'accentuation Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Nom de produit complet CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Code EOC 871869681526700

Code de commande 81526700

Code 12NC 929001902902


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696815267

Conditionnement par carton 12



Codes EAN/UPC – Boîte 8718696815274

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Accent Lighting Spots – CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827


# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

