



TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Philips Master LED HPL-lyskilder gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter høyintensive utladningslamper (HID). Ved å gå fra HID HPL til LED nyter du fordelene med energieffektivitet og lang levetid. I tillegg gir produktene umiddelbar sparing, og de koster lite i innkjøp. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere urbane Master LED HPL-lyskilder og omgå eksisterende forkoblinger samtidig som du forbedrer lyskvaliteten.

Warnings and safety

• Se monteringsveiledningen eller kontakt en Philips Lighting-representant for kablingsdiagram og instruksjoner.

Produktdata


Generell informasjon		Fargesamsvar	
Sokkelbase	E27 [E27]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Nominell levetid	25 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskidelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Brytersyklus	50 000		70 %
Lighting Technology	LED	Drift og elektronikk	
I samsvar med EU RoHS	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Teknisk belysning		Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Effektforbruk	42 W
Lysytelse	5 000 lm	lyskildestrom (nom.)	190 mA
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Starttid (nom.)	0,3 s
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.3 s
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	119,00 lm/W	Effektfaktor (brøk)	0.98

TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	Annet
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR



Fullstendig produktnavn	TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR
Full EOC	871869959444200
Lokal kodebeskrivelse	3700073
Bestillingskode	59444200
Materialenr. (12NC)	929001925102
Lokal bestillingskode	3700073
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699594442
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699594459

Målskisse



Product	D	C
TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	108 mm	265 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR


TrueForce Core LED offentlig (by/vei – HPL/SON)

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

