



Lampes LED Designs et Décoratives DIM

LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	125 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	54,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	12 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambré transparent
Forme de la lampe	Autre

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND
Nom de produit complet	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND


Code EOC	871869959349000
Code de commande	59349000
Code 12NC	929001935501
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699593490
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699593506

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	127 mm	168 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND



Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Données photométriques



General uniform lighting - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Life Expectancy Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

